



## Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097753 1
GTIN	4046719382675
Tuoteluokka	04M

### Kuvaus

#### Malli:

Umpikuulosuojaimet ovat kevyet ja mukavat käyttää sekä helposti yhdistettävissä muihin suojarusteisiin. Mukavat tiivisterenkaat geelin ja vaahtomuovin sekoitusta, tiivistävät hyvin ja parantavat käyttömukavuutta myös jatkuvassa käytössä.

Peltor™ Optime™-sarjan **kypärän** suojausominaisuudet on samat kuin sangalla varustetussa mallissa. Helppo kiinnittää 30 mm Euro-Slot-sovittimella varustettuihin kypäriin. SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

#### Huomautus:

Sopivat kypärät nro 097815 (3M), nro 097802 (Schuberth). Hygieniasarjat nrolla 097764, 097748.

### Tekninen kuvaus

SNR-arvo (vaimennusarvo)	26 dB(A)
Sarja	Peltor™ Optime™
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain

## Tarvikkeet

Hygieniasarjamalliin Peltor™ Optime™ I	097713
SuojakypäräG3000 Väri WHITE	097815 WHITE
MeluosoitinNI100	097305
Hygieeniset imutyynyntPeltor™ clean	097304
SuojakypäräG3000 Väri YELLOW	097815 YELLOW
SuojakypäräG3000 Väri BLUE	097815 BLUE