

**uvex****Suojakypärä uvex pheos B-WR, Väri: YELLOW**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	097811 YELLOW
GTIN	4031101510262
Tuoteluokka	04U

## Kuvaus

### Malli:

Kevyt kuori, HDPE (High Density Polyethylene), **kolme ilmanvaihtoaukkoa** hyvään käyttömukavuuteen. **Kypärän otsapuolella olevaan aukkoon** voidaan kiinnittää otsalamppu.

**Kylmänkesto -30 °C** ja suojaus metalliroiskeilta (MM).

- **6-pistevyönauha**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys**
- **Keinonahkainen hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertolukitus**

### Käyttö:

Teollisuus, rakennustoiminta, asennus.

### Standardi:

DIN EN 397

### Erittely:

Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).

### Varaosa:

Nro 097820 tekonahkainen hikinauha.

Kypärän ominaisuudet: Suojaa sulan metallin roiskeilta

Kypärän kuoren materiaali: HDPE

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 52 - 61 cm

Paino: 406 g

## Tekninen kuvaus

Tekstiilin 6-pistekiinnitys	kyllä
Pidikkeet lisäosien kiinnitystä varten	kyllä
Väri	keltainen
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
kylmyydenkesto	... -30 °C
Paino	406 g
Otsalampun kiinnitys mahdollinen	kyllä
Koko	52 - 61 cm
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän kuoren materiaali	HDPE
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

## Tarvikkeet

Tekonahkainen hikinauha uvex pheos / airwing	097820
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 1	097753 1
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X1	097756 X1
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 2	097753 2
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X4	097756 X4
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X2	097756 X2
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 3	097753 3
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X5	097756 X5
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X3	097756 X3
Umpinainen kuulosuojain Tyyppi HELMET	097795 HELMET

