



Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	097753 3
GTIN	4046719384228
Tuoteluokka	04M

Kuvaus

Malli:

Umpikuulosuojaimet ovat kevyet ja mukavat käyttää sekä helposti yhdistettävissä muihin suojarusteisiin. Mukavat tiivisterenkaat geelin ja vaahtomuovin sekoitusta, tiivistävät hyvin ja parantavat käyttömukavuutta myös jatkuvassa käytössä.

Peltor™ Optime™-sarjan **kypärän** suojausominaisuudet on samat kuin sangalla varustetussa mallissa. Helppo kiinnittää 30 mm Euro-Slot-sovittimella varustettuihin kypäriin. SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

Huomautus:

Sopivat kypärät nro 097815 (3M), nro 097802 (Schuberth). Hygieniasarjat nrolla 097764, 097748.

Tekninen kuvaus

SNR-arvo (vaimennusarvo)	34 dB(A)
Sarja	Peltor™ Optime™
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain

Tarvikkeet

SuojakypäräG3000 Väri WHITE	097815 WHITE
Hygieeniset imutyynyPeltor™ clean	097304
SuojakypäräG3000 Väri BLUE	097815 BLUE
Hygieniasarjamalliin Peltor™ Optime™ III	097748
SuojakypäräG3000 Väri YELLOW	097815 YELLOW
MeluosoitinNI100	097305