

**uvex****Suojakypärä uvex pheos alpine, Väri: WHITE**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	097812 WHITE
GTIN	4031101510361
Tuoteluokka	04U

## Kuvaus

### Malli:

Tässä **monikäyttöisessä kypärässä** yhdistyvät teollisuuskypärän vaatimukset ja kiipeilykypärän ominaisuudet. Lyhyt lippa avaa **laajan näkökentän** ylöspäin. Kevyt ja kulutusta kestävä kuori ABS-muovia. Lisäksi mahdollisuus kiinnittää kasvonsuojain, suojalasit ja otsalamppu. Kylmänkestävyys **-30 °C**.

- **6-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys**
- **PU-hikinauha**
- **Alasvedetty niskaosa**
- **Kiertolukitus**

### Käyttö:

Työskentely korkealla ja pelastustyö.

### Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 12492

### Varaosa:

Hikinauha nro 097820.

Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka

Kypärän kuoren materiaali: ABS

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 52 - 61 cm

Paino: 490 g

## Tekninen kuvaus

kylmyydenkesto	... -30 °C
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Otsalampun kiinnitys mahdollinen	kyllä
Paino	490 g
Väri	WHITE
Pidikkeet lisäosien kiinnitystä varten	kyllä
Tekstiilin 6-pistekiinnitys	kyllä
Koko	52 - 61 cm
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka
Kypärän kuoren materiaali	ABS
Standardi	DIN EN 12492
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

## Tarvikkeet

Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X3	097756 X3
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 2	097753 2
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X1	097756 X1
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 3	097753 3
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X5	097756 X5
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 1	097753 1
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X2	097756 X2
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X4	097756 X4