

**3M****Suojakypärä G3000, Väri: YELLOW****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097815 YELLOW
GTIN	4046719316724
Tuoteluokka	04M

**Kuvaus****Malli:**

Suojakypärä UV-stabiloitua ABS-muovia. **Integroitu UV-anturi** osoittaa, milloin kypärä haurastuu liian suuren UV-kuormituksen vuoksi ja täytyy vaihtaa. Sisustan voi kääntää 180 astetta, minkä ansiosta lippa voi olla niskassa (etu ahtaassa tilassa työskennellessä). **Hyvä ilmanvaihto** kypärän päällikuoressa. **Kylmänkesto -30 °C** ja suojaus metalliroiskeilta (MM).

- **4-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys**
- **Muovinen hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertolukitus**

**Käyttö:**

Teollisuus, rakennustoiminta, metsäteollisuus.

**Standardi:**

DIN EN 397

**Erittely:**

Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM)

**Sopii:**

Korvatulpat nro 097753; 097756

**Varaosa:**

Nro 097825 standardihikinauha. Nro 097826 nahkahikinauha.

## Tekninen kuvaus

käännettävissä 180°	kyllä
Paino	310 g
sisä- ja ulkopinta huurtumaton	kyllä
Suojaa metallisularoiskeelta (MM)	kyllä
UV-anturi vaihtosuositusta varten	kyllä
kylmyydenkesto	... -30 °C
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Väri	keltainen
Koko	53 - 62 cm
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän kuoren materiaali	ABS
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

## Tarvikkeet

KorvatulppaPeltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 2	097753 2
Nahkainen hikinauhaHYG4	097826
KorvatulppaPeltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 3	097753 3
Suojalasit ja kypäräpidikeV9C	097829
KorvatulppaPeltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 1	097753 1
Pidike silmikollePeltor™ G500 Valmistajamerkintä G500-GU	097872 G500-GU
StandardihikinauhaHYG3	097825
Leukahihna GH4 Kiinnitys 3P	097833 3P
Umpinainen kuulosuojain Tyyppi HELMET	097795 HELMET
KypäräsovitinP3EV	097827

