

3M**Suojakypärä G3000, Väri: BLUE****Tilastiedot**

Tilausnumero	097815 BLUE
GTIN	4046719316687
Tuoteluokka	04M

Kuvaus**Malli:**

Suojakypärä UV-stabiloitua ABS-muovia. **Integroitu UV-anturi** osoittaa, milloin kypärä haurastuu liian suuren UV-kuormituksen vuoksi ja täytyy vaihtaa. Sisustan voi kääntää 180 astetta, minkä ansiosta lippa voi olla niskassa (etu ahtaassa tilassa työskenneltäessä). **Hyvä ilmanvaihto** kypärän päällikuoressa. **Kylmänkesto -30 °C** ja suojaus metalliroiskeilta (MM).

- **4-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys**
- **Muovinen hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertolukitus**

Käyttö:

Teollisuus, rakennustoiminta, metsäteollisuus.

Standardi:

DIN EN 397

Erittely:

Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM)

Sopii:

Korvatulpat nro 097753; 097756

Varaosa:

Nro 097825 standardihikinauha. Nro 097826 nahkahikinauha.

Tekninen kuvaus

Paino	310 g
kylmyydenkesto	... -30 °C
Väri	sininen
Suojaa metallisularoiskeelta (MM)	kyllä
sisä- ja ulkopinta huurtumaton	kyllä
käännettävissä 180°	kyllä
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
UV-anturi vaihtosuositusta varten	kyllä
Koko	53 - 62 cm
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän kuoren materiaali	ABS
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

Tarvikkeet

KypäräsovitinP3EV	097827
Suojalasit ja kypäräpidikeV9C	097829
KorvatulppaPeltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 1	097753 1
StandardihikinauhaHYG3	097825
Pidike silmikollePeltor™ G500 Valmistajamerkintä G500-GU	097872 G500-GU
KorvatulppaPeltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 2	097753 2
Umpinainen kuulosuojain Tyyppi HELMET	097795 HELMET
Nahkainen hikinauhaHYG4	097826
Leukahihna GH4 Kiinnitys 3P	097833 3P
KorvatulppaPeltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 3	097753 3

