

Garant
Kierukkapora HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 5,4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	114550 5,4
GTIN	4045197021038
Tuoteluokka	11B

Kuvaus
Malli:
Erittäin hyvä lämmönkestävyys, lujan sydänosan ansiosta erittäin kestävä.

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:
Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	57 mm
Syöttö f INOXissa $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm/kierr,
Nimellis-Ø D_c	5,4 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	5,4 mm
Kokonaispituus L	93 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	48,9 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 8
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		