

Garant**Kierukkapora HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 2,9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114550 2,9
GTIN	4045197020789
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:****Erittäin hyvä lämmönkestävyys, lujan sydänosan ansiosta erittäin kestävä.**

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:** $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ **Tekninen kuvaus**

Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,02 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	2,9 mm
Lastu-urien pituus L _c	33 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	2,9 mm
Kokonaispituus L	61 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	28,7 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 8
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		