

Garant**Kierukkapora HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 11,2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 114550 11,2 |
| GTIN | 4045197021557 |
| Tuoteluokka | 11B |

Kuvaus**Malli:****Erittäin hyvä lämmönkestävyys, lujan sydänosan ansiosta erittäin kestävä.**

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Lastu-urien pituus L_c | 94 mm |
| Nimellis-Ø D_c | 11,2 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ² | 0,09 mm/kierr, |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| varren Ø D_s | 11,2 mm |
| Kokonaispituus L | 142 mm |
| Standardi | DIN 338 |
| suositeltu suurin porausvyvyys L_2 | 77,2 mm |
| Kärkikulma | 135 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi. |
| Pinnoitus | TiAlN |

| | |
|---------------|--------------|
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Nousukulma | 35 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | sininen |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 37 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 31 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 12 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 6 m/min | S |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |