



## Reikäjyrsin, KM litteä, Ø h10 DC: 20mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 118505 20     |
| GTIN         | 4045197673848 |
| Tuoteluokka  | 12C           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Porakruunu ja varsi yhdestä kappaleesta** (karkaistu), erittäin vakaa ja virheetön pyörintä. **Kapeat KM-leikkuuterät, positiivisen rintakulman ja suuren päästökulman** ansiosta hyvä lastuamisteho vähäisellä lastuamisvoimalla.

Keskiöpora vaihdettava, varressa 3 kiinnityspintaa.

Lastuamisleveys 1,9 mm, kaikki koot. Ø-toleranssi: + 0,15 / – 0,05 mm.

Mitta L: **kaikki koot = 11,8 mm**

#### Käyttö:

Käytettäväksi kiinteästi asennetuissa koneissa. Soveltuu hyvin kuituvahvisteisille muoveille (GFK ja CFK).

Vain lattamateriaaleille, joiden vahvuus on enintään 5 mm.

### Tekninen kuvaus

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub> | 20 mm                        |
| Varren Ø                  | 10 mm                        |
| Pituus L                  | 11,8 mm                      |
| Malli                     | litteä                       |
| Lastuava aine             | KM                           |
| Standardi                 | Tehdasnormi                  |
| Varsi                     | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
| Ø-toleranssi              | –0,05 / 0,15 mm              |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Värirenkas  | ilman         |
| Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 70 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 50 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 50 m/min       | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 35 m/min       | M         |
| Grafiitti, GFK, CFK           | soveltuu          | 80 m/min       | N         |
| Uni                           | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                         | soveltuu          |                |           |