

Garant
Kierukkapora HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 11,8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	114550 11,8
GTIN	4045197021571
Tuoteluokka	11B

Kuvaus
Malli:
Erittäin hyvä lämmönkestävyys, lujan sydänosan ansiosta erittäin kestävä.

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:
Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	11,8 mm
Lastu-urien pituus L _c	94 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,09 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	11,8 mm
Kokonaispituus L	142 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	76,3 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 8
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		