

**Garant****Kierukkapora HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 8,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114550 8,1
GTIN	4045197021304
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus****Malli:****Erittäin hyvä lämmönkestävyys, lujan sydänosan ansiosta erittäin kestävä.**

Teräväkärkinen muoto C.

**Suositus:****Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	8,1 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	75 mm
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D <sub>s</sub>	8,1 mm
Kokonaispituus L	117 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	62,9 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 8
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		