



## Automaattihitsausnaamio 3M™Speedglas™ 10 V, Väri: BLACK



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097905 BLACK
GTIN	4046719788804
Tuoteluokka	040

### Kuvaus

#### Malli:

Perusmalli muunneltavalla **automaattisella hitsaussuodattimella** ja kolmella herkkyysasteella. Tukeva maski mahdollistaa **luotettavan suojauksen** ja soveltuu satunnaisesti tehtäviin hitsaustöihin esim. kunnostustöiden yhteydessä. Varustettu **miellyttävällä pääpannalla** ja **vaihdettavilla etusuojalaseilla**. Sopii hyvin yhdisteltäväksi muiden henkilönsuojaimien kanssa (esim. suojalasit tai hengityснаamari). **Tummat suojausasteet:** 10 – 12. **Kirkkausaste:** 3. 3 V litiumparisto (kestoikä 1 500 tuntia). **Hitsaussuodattimen näkökenttä:** 44 × 93 mm.

#### Käyttö:

MIG- / MAG- ja Elektrodihitsaus

#### Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

kytkentäaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms

kytkentäaika tummasta vaaleaan: 40 - 250 ms

Luokitus EN 379 mukaan: 1 / 2 / 2 / 2

### Tekninen kuvaus

kytkentäaika tummasta vaaleaan	40 - 250 ms
Luokitus EN 379 mukaan	1 / 2 / 2 / 2

tyyppi	BLACK
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Hitsausmaski