



Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 100 V, Väri: BLACK



Tilaustiedot

Tilausnumero	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Tuoteluokka	040

Kuvaus

Malli:

Automaattinen hitsausmaski kaikilla tärkeillä perustoiminnoilla. Luotettavaan suojaukseen **erinomaisella hinta-laatusuhteella. Miellyttävä pääpanta ja kevyesti toimiva räikkäjärjestelmä** istuvuuden täsmälliseen säätöön. Vaalentumisviiveen yksilöllinen määrittäminen Delay-toiminnon avulla. **Suurempi iskunkestävyys** standardin EN 175:B mukaisesti. Yhteensopiva muiden henkilönsuojaimien, kuten esimerkiksi hengitysnaamareiden kanssa. Vaihdeettava etusuojalasi. **Tummat suojausasteet:** 8 - 12. **Kirkkausaste:** 3. 3 V litiumparisto (kestoikä 1 500 tuntia). **Hitsaussuodattimen näkökenttä:** 44 × 93 mm.

Käyttö:

MIG- / MAG-, Elektrodi- ja korkea-ampeerinen WIG-hitsaus

Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

kytkentäaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms

kytkentäaika tummasta vaaleaan: 40 - 250 ms

Luokitus EN 379 mukaan: 1 / 2 / 2 / 2

Tekninen kuvaus

kytkentäaika tummasta vaaleaan	40 - 250 ms
--------------------------------	-------------

Luokitus EN 379 mukaan	1 / 2 / 2 / 2
tyyppi	BLACK
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Hitsausmaski