



## Automaattihitsausnaamio optrel® expert-Serie, Tyyppi: E684



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097950 E684
GTIN	7640429870421
Tuoteluokka	09U

### Kuvaus

#### Malli:

**Hitsausmaski E684** portaattomalla suojausluokan säädöllä, täydellisellä näkyvyydellä ja värinpitävyydellä koko näkökentässä. Soveltuu erityisesti hitsaamiseen pään yläpuolella. Yksilöllisesti säädettävä **havaitsemiskulma**. **Herkkyyys voidaan säätää** työympäristöön sopivaksi. **Avauksen viive** hitaaseen kirkastamiseen tummennuksen jälkeen. **Lisäksi hiontatoiminto**. **Himmennystoiminto** mahdollistaa joustavan siirtymisen tummasta kirkkaaseen.

- **Tummat suojausasteet: 5 - 13, HD-näkökenttä. Portaaton säätö kiertonupilla**
- **Kirkkausaste: 4**
- **3 V litiumparisto (kestoikä 3 000 tuntia)**
- **Väri: hopea**
- **Hitsaussuodattimen näkökenttä: 50 x 100 mm**

#### Käyttö:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus

#### Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166

#### Toimituksen sisältö:

1 ulkoinen etulasisuoja, 1 säilytyspussi.

## Tekninen kuvaus

tyyppi	E684
kytkentäaika tummasta vaaleaan	100 - 2000 ms
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,17 ms
Luokitus EN 379 mukaan	1 / 1 / 1 / 1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Tuotetyyppi	Hitsausmaski