

**HOLEX****Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118790 12
GTIN	4045197514806
Tuoteluokka	12D

**Kuvaus****Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

**HSS pinnoittamaton** – edullinen vaihtoehto.

**Käyttö:**

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

**Toimituksen sisältö:**

**Ilman** ulostyöntötappia.

**Huomautus:**

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	60 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	M
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		