



Reikäjyrsin, KM litteä, Ø h10 DC: 70mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	118505 70
GTIN	4045197674159
Tuoteluokka	12C

Kuvaus

Malli:

Porakruunu ja varsi yhdestä kappaleesta (karkaistu), erittäin vakaa ja virheetön pyörintä. **Kapeat KM-leikkuuterät, positiivisen rintakulman ja suuren päästökulman** ansiosta hyvä lastuamisteho vähäisellä lastuamisvoimalla.

Keskiöpora vaihdettava, varressa 3 kiinnityspintaa.

Lastuamisleveys 1,9 mm, kaikki koot. Ø-toleranssi: + 0,15 / – 0,05 mm.

Mitta L: **kaikki koot = 11,8 mm**

Käyttö:

Käytettäväksi kiinteästi asennetuissa koneissa. Soveltuu hyvin kuituvahvisteisille muoveille (GFK ja CFK).

Vain lattamateriaaleille, joiden vahvuus on enintään 5 mm.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	70 mm
Varren Ø	13 mm
Pituus L	11,8 mm
Malli	litteä
Lastuava aine	KM
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Ø-toleranssi	–0,05 / 0,15 mm

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	M
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu	80 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		