

HOLEX**Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118790 45
GTIN	4045197515001
Tuoteluokka	12D

Kuvaus**Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeinpäin. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

HSS pinnoittamaton – edullinen vaihtoehto.

Käyttö:

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Huomautus:

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	45 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	60 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	M
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		