

Garant**Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø h10 DC: 23mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118780 23
GTIN	4045197514691
Tuoteluokka	11F

Kuvaus**Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeinpäin. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

HM, jossa erityinen TiAlN-pinnoite – pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.

Käyttö:

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötavalla jousivoiman avulla.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Huomautus:

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	23 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	KM
Standardi	Tehdasnormi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	80 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	75 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
GG	soveltuu	20 m/min	K
GGG	soveltuu	15 m/min	K
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		