

HOLEX**Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø h10 DC: 35mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 118800 35 |
| GTIN | 4045197037879 |
| Tuoteluokka | 12D |

Kuvaus**Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

HSS, jossa erityinen TiAlN-pinnoite parempien leikkuuominaisuuksien saavuttamiseen (materiaalin hitsautumisen välttäminen).

Käyttö:

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Huomautus:

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------------|
| Nimellis-Ø D _c | 35 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 70 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 70 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | M |
| GG | soveltuu | 16 m/min | K |
| GGG | soveltuu | 19 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |