

HOLEX**Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 55 mm, TiAlN, Ø h10 DC: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118820 50
GTIN	4045197038203
Tuoteluokka	12D

Kuvaus**Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

HSS, jossa erityinen TiAlN-pinnoite parempien leikkuuominaisuuksien saavuttamiseen (materiaalin hitsautumisen välttäminen).

Käyttö:

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Huomautus:

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	50 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
GG	soveltuu	16 m/min	K
GGG	soveltuu	19 m/min	K
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		