

**Takki Highline, sininen / merensininen, Valmiskoot DE: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	091311 25
GTIN	4030913065403
Tuoteluokka	06I

Kuvaus**Malli:**

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

Takin liikelaskos selässä ja kuminauha vyötäröllä parantavat käyttömukavuutta.

- **Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.**
- **Piilotettu etuvetoketju.**
- **Vasemmassa hihassa puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua sivutaskua.**
- **Tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Muut värit tilauksesta.

Takki, väriyhdistelmä **liuskeenharmaa/musta**, nro 091312.

Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiesta.

Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Tekninen kuvaus

Takin kiinnitys	Vetoketju
Sivutaskut	päälleommeltu
piilonappilista	kyllä
Hihansuu	tarrakiinnityksellä säädetty hihansuu
Valmiskoot DE	25
Vyötärö	Resorissa kuminauha
Koko FR	46C
Puhelintaskun sijainti	vasemmassa hihassa
Selkäpuolella laskokset	kyllä
Läpällisten ja tarrallisten rintataskujen lukumäärä	2
Sivutaskujen lukumäärä	2
Koko IT	46C
Sarja	Highline
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Koko ES	46C
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	285 g/m ²
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Verhous vakiona	UV-standardi 801
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri	sininen / merensininen
Tuotetyyppi	Työtakki

