



Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm, Ø h10 DC: 62mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	119000 62
GTIN	4014586240497
Tuoteluokka	03G

Kuvaus

Malli:

Tehokas kovametalli-reikäjyrsin, jossa QuickIN-istukka.

Kokonaispituus: 77 mm koskee kaikkia porakokoja.

Sopii:

Pikavaihtojärjestelmä aikaasäästävään, avaimettomaan työkalunvaihtoon.

Sopii FEIN-reikäjyrsimiin, sovittimen avulla myös muiden valmistajien koneisiin. Reikäjyrsin lastuaa vain yhden materiaalirenkaan, sen vuoksi n. 40 % – 60 % ajansäästö.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Huomautus:

FEIN-reikäjyrsinyksiköt, katso nro 076520/ 076524/ 076526 ryhmä 0 – Työpajavarusteet. Reikäjyrsimen 119010 ja 119000 käyttö edellyttää ulostyöntötappin 119019 käyttöä.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	62 mm
Lastuava aine	KM
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu