



Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm, Ø h10 DC: 14mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 119000 14 |
| GTIN | 4014586240015 |
| Tuoteluokka | 03G |

Kuvaus

Malli:

Tehokas kovametalli-reikäjyrsin, jossa QuickIN-istukka.

Kokonaispituus: 77 mm koskee kaikkia porakokoja.

Sopii:

Pikavaihtojärjestelmä aikaasäästävään, avaimettomaan työkalunvaihtoon.

Sopii FEIN-reikäjyrsimiin, sovittimen avulla myös muiden valmistajien koneisiin. Reikäjyrsin lastuaa vain yhden materiaalirenkaan, sen vuoksi n. 40 % – 60 % ajansäästö.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Huomautus:

FEIN-reikäjyrsinyksiköt, katso nro 076520/ 076524/ 076526 ryhmä 0 – Työpajavarusteet. Reikäjyrsimen 119010 ja 119000 käyttö edellyttää ulostyöntötappin 119019 käyttöä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------------|
| Nimellis-Ø D _c | 14 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu |
| GG(G) | soveltuu |
| CuZn | soveltuu |
| Uni | soveltuu |
| Öljy | soveltuu |
| märkä enintään | soveltuu |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin |
| kuiva | soveltuu |