

Garant**TKM-keskiöpora A, pinnoittamaton, Ø DC k13: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121000 2,5
GTIN	4045197038364
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallitangosta, hiottu. Kierteinen ura.

Tekninen kuvaus

Työkappaleen Ø	20–30 mm
Varren toleranssi	h6
Nimellis-Ø D _c	2,5 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
varren Ø D _s	6,3 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 333
Tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	k13
Upotuskulma	60 astetta
Leikkaussuunta	Oikea
Varsi	Lieriövarsi, h6

Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	180 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	160 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	S
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	160 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		