



## Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm, Ø h10 DC: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	119000 50
GTIN	4014586240374
Tuoteluokka	03G

### Kuvaus

**Malli:**

**Tehokas kovametalli-reikäjyrsin**, jossa QuickIN-istukka.

**Kokonaispituus: 77 mm** koskee kaikkia porakokoja.

**Sopii:**

Pikavaihtojärjestelmä aikaasäästävään, avaimettomaan työkalunvaihtoon.

Sopii FEIN-reikäjyrsimiin, sovittimen avulla myös muiden valmistajien koneisiin. Reikäjyrsin lastuaa vain yhden materiaalirenkaan, sen vuoksi n. 40 % – 60 % ajansäästö.

**Toimituksen sisältö:**

**Ilman** ulostyöntötappia.

**Huomautus:**

FEIN-reikäjyrsinyksiköt, katso nro 076520/ 076524/ 076526 ryhmä 0 – Työpajavarusteet.  
Reikäjyrsimen 119010 ja 119000 käyttö edellyttää ulostyöntötappin 119019 käyttöä.

### Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Lastuava aine	KM
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

### Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
--	-----------------	----------------------	------------------

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu