

HOLEX**Kiinnityspultti Haas-Mikron 45° ei reikää tiivistetty, Sopii ISO-varteen: 40****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308685 40 |
| GTIN | 4045197701015 |
| Tuoteluokka | 32Z |

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)**, paitsi koko 30.

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------|
| Pään Ø D ₁ | 15 mm |
| L ₁ | 32 mm |
| kierre M | M16 |
| Suurin kiristysmomentti | 50 Nm |
| Sopii ISO-varteen | 40 |
| Kokonaispituus L | 57 mm |
| Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 |
| Laipan Ø D | 23 mm |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Avainkoko | 19 mm |
| Kiristyspulttinormi | MAS 403 |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308825 40 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |