



Täydellinen levyleikkuri (ilman turvarengasta), varust. 1 viistolla terällä HSS/E 119550, Tyyppi: LILIPUT



Tilaustiedot

Tilausnumero	119500 LILIPUT
GTIN	4033591019201
Tuoteluokka	16B

Kuvaus

Malli:

Täydellinen levyleikkuri (ilman turvarengasta), varustettuna vinolla vetoleikkaukseen tarkoitettulla ja leikkausreunaan tarttumattomalla HSS-E terällä (nro 119550).

Käyttö:

Kiinteisiin porakoneisiin reikien tai kiekkojen tarkkaa leikkaamista varten.

Huomautus:

Renkaita leikattaessa voidaan poikittaispalkkiin kiinnittää useita teränpidikkeitä kokoja 00/.. ja 00A varten.

Tekninen kuvaus

Keskiöporan Ø	5 mm
Leikkuualue yhdellä terällä	18 - 80 mm
Varren Ø	10 mm
Tuotetyyppi	Pyöröleikkuri

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		