



## Täydellinen levyleikkuri (ilman turvarengasta), varust. 1 viistolla terällä HSS/E 119550, Tyyppi: 00/12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	119500 00/12
GTIN	4033591019218
Tuoteluokka	16B

### Kuvaus

**Malli:**

Täydellinen levyleikkuri (ilman turvarengasta), varustettuna vinolla vetoleikkaukseen tarkoitetulla ja leikkausreunaan tarttumattomalla HSS-E terällä (nro 119550).

**Käyttö:**

**Kiinteisiin porakoneisiin** reikien tai kiekkojen tarkkaa leikkaamista varten.

**Huomautus:**

**Renkaita leikattaessa** voidaan poikittaispalkkiin kiinnittää useita teränpidikkeitä kokoja 00/.. ja 00A varten.

### Tekninen kuvaus

Keskiöporan Ø	6 mm
Leikkuualue yhdellä terällä	30 - 200 mm
Varren Ø	12 mm
Tuotetyyppi	Pyöröleikkuri

### Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		