

duMONT**Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite H9, Tyyppi: 18E1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 290407 18E1 |
| GTIN | 662600888404 |
| Tuoteluokka | 29J |

Kuvaus**Käyttö:**

Kiilaurien aventamista varten DIN 6885 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Avennin ja tarvittavat liuskat.

Huomautus:

- **Kovia materiaaleja käytettäessä on joko lisättävä työstökertojen määrää tai käytettävä erikoisaventimia (saatavana tilauksesta).**
- **Nosta työkalu kolmesta työstömatkasta ensimmäisen ja toisen jälkeen hetkeksi ylös – avennin suuntautuu automaattisesti.**
- **Pinnoitettuja ja tuumamitoitettuja aventimia saatavana tilauksesta.**
- **TUURNAPRÄSSIT ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).**
- **Koot 28, 32 ja 36 ovat saatavana tilauksesta nopeasti.**

Lastuava aine: HSS

Aven-timen pituus: 394 mm

Kiilauran leveys: 18 mm

Kiilauran syvyys: 4,4 mm

reiän halkaisijoille DIN 6885: 58 - 65 mm

Avennus-pituus teräksessä: 25 - 150 mm

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella: 4800 kg

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Työstökertojen lkm | 4 |
| Aven-timen pituus | 394 mm |
| Kiilauran leveys | 18 mm |
| Avennus-pituus teräksessä | 25 - 150 mm |
| Kiilauran syvyys | 4,4 mm |
| Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 4800 kg |
| Selän leveys | 19,34 mm |
| reiän halkaisijoille DIN 6885 | 58 - 65 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Tuotetyyppi | Avennintyökalu |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | | |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Grafiitti, GFK, CFK | sopii rajoituksin | | |
| Öljy | soveltuu | | |

Tarvikkeet

Liuska työntöaiventimeen nro 290405 – 407 Tyyppi
16-18E1

290410 16-18E1