

duMONT**Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite H9, Tyyppi: 22F1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290407 22F1
GTIN	662600888428
Tuoteluokka	29J

Kuvaus**Käyttö:**

Kiilaurien aventamista varten DIN 6885 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Avennin ja tarvittavat liuskat.

Huomautus:

- **Kovia materiaaleja käytettäessä on joko lisättävä työstökertojen määrää tai käytettävä erikoisaventimia (saatavana tilauksesta).**
- **Nosta työkalu kolmesta työstömatkasta ensimmäisen ja toisen jälkeen hetkeksi ylös – avennin suuntautuu automaattisesti.**
- **Pinnoitettuja ja tuumamitoitettuja aventimia saatavana tilauksesta.**
- **TUURNAPRÄSSIT ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).**
- **Koot 28, 32 ja 36 ovat saatavana tilauksesta nopeasti.**

Lastuava aine: HSS

Aven-timen pituus: 505 mm

Kiilauran leveys: 22 mm

Kiilauran syvyys: 5,4 mm

reiän halkaisijoille DIN 6885: 75 - 85 mm

Avennus-pituus teräksessä: 25 - 150 mm

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella: 4300 kg

Tekninen kuvaus

Selän leveys	25,72 mm
Aven-timen pituus	505 mm
Kiilauran leveys	22 mm
Kiilauran syvyys	5,4 mm
reiän halkaisijoille DIN 6885	75 - 85 mm
Työstökertojen lkm	5
Avennus-pituus teräksessä	25 - 150 mm
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella	4300 kg
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

