

Garant**HSS-keskiöpora B, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 1,25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111520 1,25
GTIN	4045197000880
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Lisäsuojaus (120°:n suojakulma), kierreuritettu.**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,02 mm/kierr,
Työkappaleen Ø	8 – 10 mm
Nimellis-Ø D _c	1,25 mm
Terien lkm Z	2
Varren toleranssi	h7
varren Ø D _s	5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 333
tyyppi	B
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	120 astetta
Leikkaussuunta	Oikea

Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		