

Garant**CaraFin joustava timanttikiillotusviila, Rakeisuus: D64µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	529115 D64
GTIN	4045197994660
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

Kiillotusviila, jossa on joustava metallinen perusrunko. Yläpuoli joustavaa PU-materiaalia, yhdellä puolella timanttiraepinnoite. Erittäin homogeeninen hionta monikristallisten timanttien ansiosta.

Etu:

Timanttitahtojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

Käyttö:

Soveltuu erittäin hyvin koverien ja kuperien pintojen kiillotustöihin. Sopii **kovien raaka-aineiden kuten esimerkiksi kovametallin, valoksien, karkaistun teräksen, keramiikan ja värimetallien työstöön.**

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D64
Hienousaste	Kiillotus
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Leveys	14 mm
Pituus	165 mm
Tuotetyyppi	Timanttiviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
Kovametalli	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
lakka	soveltuu
Uni	soveltuu