

**Garant****CaraFin joustava timanttkiillotusviila, Rakeisuus: D3µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	529115 D3
GTIN	4045197994684
Tuoteluokka	51G

**Kuvaus****Malli:**

Kiillotusviila, jossa on joustava metallinen perusrunko. Yläpuoli joustavaa PU-materiaalia, yhdellä puolella timanttiraepinnoite.

**Etu:**

Timanttitahtojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

**Käyttö:**

Soveltuu erittäin hyvin koverien ja kuperien pintojen kiillotustöihin. Sopii **kovien raaka-aineiden kuten esimerkiksi kovametallin, valoksien, karkaistun teräksen, keramiikan ja värimetallien työstöön.**

**Tekninen kuvaus**

Hienousaste	Erikoiskiillotus
Rakeisuus	D3
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Leveys	14 mm
Pituus	165 mm
Tuotetyyppi	Timanttiviila

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
Kovametalli	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
lakka	soveltuu
Uni	soveltuu