

**Garant****CaraFin Diamant -kiillotusnauhat elastinen, 25×120 mm, Rakeisuus: D64µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557521 D64
GTIN	4045197994691
Tuoteluokka	51G

**Kuvaus****Malli:**

**CaraFin Diamant -kiillotustyökalut**, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.

Kiillotusnauhat, **itseliimautuvat**. Yläpuoli joustavaa PU-materiaalia, yhdellä puolella monokristallinen timanttiraepinnoite.

**Etu:**

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

Laadukasta, **joustavaa polyuretaanivaahtoa**.

**Käyttö:**

Hiomanauhanpidin nro 557900.

Soveltuu märkä- ja kuivakiillotukseen. **Ääriviivoja myötäilevä erikoishienohionta** hienohiotuille tai hienosorvatuille pinnoille (Rz < 3µm). Hieman korotettua painetta suositellaan.

**Sopii:**

Joustava hiomanauhanpidin nro 557900.

**Tekninen kuvaus**

Hioma-aineen lyhenne	D
Leveys	25 mm
Pituus	120 mm
Mitat	25×120 mm
Kiillotusaste	Kiillotus

Sarja	CaraFin
Tuotenimen määrite	25×120 mm
Tuotetyyppi	Kiillotuspala

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		