

Garant**HSS-keskiöpora A vasen, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111250 1
GTIN	4045197000446
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Vasenleikkuinen, kierteinen ura.**Tekninen kuvaus**

Työkappaleen Ø	6 – 8 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,02 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	1 mm
Varren toleranssi	h7
varren Ø D _s	3,15 mm
Kokonaispituus L	31,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 333
tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	60 astetta
Leikkaussuunta	Vasen

Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		