

Garant**NC-kalvinsarja, nro 162900, mukana laatikko H7, Kalvinten määrä: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162925 6
GTIN	4045197994813
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

NC-yhteensopiva malli täyttää standardin DIN 212 vaatimukset, **varren Ø** vastaa **standardi-istukoita** erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysholkeissa. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus. Erikoismittaisia istukoita ei tarvita.** Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura. Parillinen hammasluku ja epätasainen hammasjaotus. Kokoon 3 keskityskärki; koosta 4 molemminpuolinen, keskitysupotukset.

Kalvinten valmistustoleranssi, DIN 1420 -standardin (H7) mukainen poraustoleranssialue.

Sisältö:

1 NC-kalvin: Koot 3; 4; 5; 6; 8; 10

Toimituksen sisältö:

6-osainen NC-käsikalvinsarja, mukana laatikko.

Tekninen kuvaus

Kalvinten lukumäärä	6
Poraustoleranssi	H7
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi

Varsi	DIN 1835 A, h6
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Tarvikkeet

NC-kalvinH7 Nimellis-Ø DC mm tai tuuma 3	162900 3
NC-kalvinH7 Nimellis-Ø DC mm tai tuuma 8	162900 8
NC-kalvinH7 Nimellis-Ø DC mm tai tuuma 6	162900 6
NC-kalvinH7 Nimellis-Ø DC mm tai tuuma 10	162900 10
NC-kalvinH7 Nimellis-Ø DC mm tai tuuma 4	162900 4
NC-kalvinH7 Nimellis-Ø DC mm tai tuuma 5	162900 5