

**Käsikalvinsarja, nro N160150, mukana laatikko H7, Kalvinten määrä: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160175 6
GTIN	4045197994806
Tuoteluokka	120

**Kuvaus****Malli:**

**Vasenk. nousu** 7 – 8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/5 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

**Käyttö:**

Läpirei'ille (ei pohjarei'ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

**Sisältö:**

1 käsikalvin: Koot 3; 4; 5; 6; 8; 10

**Toimituksen sisältö:**

6-osainen käsikalvinsarja, mukana laatikko.

**Tekninen kuvaus**

Kalvinten lukumäärä	6
Poraustoleranssi	H7
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 206 B

Nousukulma	7-8 astetta
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

## Tarvikkeet

KäsikalvinH7 Nimellis-Ø DC 6 mm	160150 6
KäsikalvinH7 Nimellis-Ø DC 10 mm	160150 10
KäsikalvinH7 Nimellis-Ø DC 5 mm	160150 5
KäsikalvinH7 Nimellis-Ø DC 8 mm	160150 8
KäsikalvinH7 Nimellis-Ø DC 3 mm	160150 3
KäsikalvinH7 Nimellis-Ø DC 4 mm	160150 4