

**Garant****Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa suunnanvaihtimella, Suurin kiristysmomentti: 25Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657460 25
GTIN	4045197995988
Tuoteluokka	61E

**Kuvaus****Malli:**

Yksivartinen momenttiavain, ei säätöasteikkoa. Aseta haluttu vääntömomenttiarvo käyttämällä asetustyökäluä nro 657452, koko 1, yhdessä sopivan mittaus-tarkastuslaitteen kanssa.

Kiinteästi asennettu **suuntaa vaihtava räikkä**, poistonuppi – **myötä- ja vastapäiväinen kiristys**. Momenttiavain, toimii vain oikealle.

**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

**Käyttö:**

Ruuvien valvottuun kiristämiseen esimääritetyn vääntömomentin mukaisesti sarjatyöskentelyssä.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tarkkuus:**

±2 % asetetusta arvosta.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$l_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Tekninen kuvaus**

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 2 %
Suurin kiristysmomentti	25 Nm
Vääntömomenttialue	5 - 25 Nm
Paino	280 g
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Lukema valittavissa	Nm
Kokonaispituus L	205 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L <sub>3</sub> ]	141 mm
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Laukaisuarvon asetus	Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Standardi	DIN EN ISO 6789
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon säädettävyys	esiasetettu
Liitântämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Kalibrointi	O6
Kalibrointi	O7
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	haptinen
Irrotussignaali	haptinen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

## Palvelut

DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000
Kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020090 400

SäätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Tyyppi SET

020080 SET

DAkS-kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman  
asteikkoa Suurin kiristysmomentti 1000 Nm

020190 1000

## Tarvikkeet

Momentin säätöavain Tyyppi 1

657455 1