

**Garant****Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa suunnanvaihtimella, Suurin kiristysmomentti: 10Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657460 10
GTIN	4045197995971
Tuoteluokka	61E

**Kuvaus****Malli:**

Yksivartinen momenttiavain, ei säätöasteikkoa. Aseta haluttu vääntömomenttiarvo käyttämällä asetustyökäluä nro 657452, koko 1, yhdessä sopivan mittaus-tarkastuslaitteen kanssa.

Kiinteästi asennettu **suuntaa vaihtava räikkä**, poistonuppi – **myötä- ja vastapäiväinen kiristys**. Momenttiavain, toimii vain oikealle.

**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

**Käyttö:**

Ruuvien valvottuun kiristämiseen esimääritetyn vääntömomentin mukaisesti sarjatyöskentelyssä.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tarkkuus:**

±2 % asetetusta arvosta.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$l_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Tekninen kuvaus**

Paino	190 g
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 2 %
Vääntömomenttialue	2 - 10 Nm
Suurin kiristysmomentti	10 Nm
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Standardi	DIN EN ISO 6789
Palaute	irrottava
Mittaustapa	Vääntömomentti
Kokonaispituus L	155 mm
Liitäntämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Lukema valittavissa	Nm
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L <sub>3</sub> ]	112 mm
Laukaisuarvon säädettävyys	esiasetettu
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Laukaisuarvon asetus	Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Kalibrointi	O6
Kalibrointi	O7
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	haptinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

## Palvelut

SäätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Tyyppi SET	020080 SET
DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa  
Suurin kiristysmomentti 400 Nm

DAkS-kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman  
asteikkoa Suurin kiristysmomentti 1000 Nm

020190 1000

## Tarvikkeet

Momentin säätöavain Tyyppi 1

657455 1