

Garant**Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa suunnanvaihtimella, Suurin kiristysmomentti: 100Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657460 100
GTIN	4045197996008
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Yksivartinen momenttiavain, ei säätöasteikkoa. Aseta haluttu vääntömomenttiarvo käyttämällä asetustyökäluä nro 657452, koko 1, yhdessä sopivan mittaus-tarkastuslaitteen kanssa.

Kiinteästi asennettu **suuntaa vaihtava räikkä**, poistonuppi – **myötä- ja vastapäiväinen kiristys**. Momenttiavain, toimii vain oikealle.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Ruuvien valvottuun kiristämiseen esimääritetyn vääntömomentin mukaisesti sarjatyöskentelyssä.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tarkkuus:

±2 % asetetusta arvosta.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

l_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Tekninen kuvaus

Vääntömomenttialue	20 - 100 Nm
Suurin kiristysmomentti	100 Nm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 2 %
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Paino	550 g
Laukaisuarvon säädettävyys	esiasetettu
Liitännämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Standardi	DIN EN ISO 6789
Palaute	irrottava
Lukema valittavissa	Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuarvon asetus	Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	310 mm
Kokonaispituus L	404 mm
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Kalibrointi	O6
Kalibrointi	O7
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	haptinen
Irrotussignaali	haptinen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000
Kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020090 400

SäätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Tyyppi SET	020080 SET
DAkS-kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020190 1000

Tarvikkeet

Momentin säätöavain Tyyppi 1	657455 1
------------------------------	----------