

Garant**CaraFin Diamant -kiillotuslaikka, 125×175 mm, Rakeisuus: D3µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557515 D3
GTIN	4045197995865
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**. Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.

CaraFin Diamant -kiillotuslaikka (EVA), **avoin rakenne**, ei jää jumiin.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

Laadukasta, **joustavaa polyuretaanivaahtoa**.

Käyttö:

Manuaaliseen, **ääriviivoja myötäilevään loppukiillotukseen tai erikoiskiillotukseen** kaikkien **kovien materiaalien ja värimetallien** kiillotetuille pinnoille. Nopea kiillotus korkean leikkaustehon ansiosta.

Soveltuu märkä- ja kuivakiillotukseen.

Tekninen kuvaus

Leveys	125 mm
Mitat	125×175 mm
Pituus	175 mm
Hioma-aineen lyhenne	D
Kiillotusaste	Erikoiskiillotus
Sarja	CaraFin

Tuotenimen määrite	125×175 mm
Tuotetyyppi	Kiillotuspala

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		