



## Ilmastointimittauslaite Ilmavirtasarja, Tyyppi: FR



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474162 FR
GTIN	4029547019371
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Ilmastointimittauslaite Testo 440 **virtausnopeuden ja tilavuusvirran mittaamiseen ilmanvaihtokanavassa (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Siipipyörämittausanturi 16 mm isojen ilmavirtojen mittaamiseen arvoon 50 m/s asti.

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Ilmastointimittari Testo 440, nro 474141 koko 440, 3x Mignon-paristo, tyyppi AA, USB-kaapeli, salkku nro 474161 koko K ja kalibrointipöytäkirja. Siipipyöräanturi nro 474152 koko FR

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0,6 - 50 m/s
Virheraja (m/s + % mittausarvosta)	±0,2 + 1 % (0,6 - 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 - 50 m/s) m/s
Käyttölämpötila	-10 - 70 °C
IP-suojausluokka	IP 54

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Paristotyyppi	Mignon, AA
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Ilmastointimittauslaite

---

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------