



Ilmastointimittauslaite Kosteus- ja lämpötilasetti, Tyyppi: FT



Tilaustiedot

Tilausnumero	474164 FT
GTIN	4029547019395
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Ilmastointimittauslaite Testo 440 ja kosteus- ja lämpötila-anturi **kosteuden ja lämpötilan mittaukseen varasto-, kylmiö- ja työtiloissa ja ilmastointikanavissa.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Ilmastointimittauslaite Testo 440, nro 474141 koko 440, 3x Mignon-paristo, tyyppi AA, USB-kaapeli, kosteus- ja lämpötila-anturi nro 474148 koko FT, salkku nro 474161 koko K ja kalibrintipöytäkirja.

Tekninen kuvaus

Virheraja, suhteellinen kosteus	± 2 %
Tarkkuus lämpötila	± 0,5 °C
Mittausalue - lämpötila	-20 - 70 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus	0 - 100 %
IP-suojausluokka	IP 54

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paristotyyppi	Mignon, AA
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Tuotetyyppi	Kosteus- ja lämpöanturi

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------