



Sähköasentajan Slim-ruuvinväänninsarja, 6 osaa urakanta- ja Pozidriv-ruuveille, täyseristetty, Ruuvinvääntimien lkm.: 4/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	667074 4/2
GTIN	7610733273850
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Kapea kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, sisäosa iskunkestävää polypropeenaa. Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin** asti **standardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**.

Pienempi terän halkaisija ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän Ø = eristeen Ø terän etuosassa).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1 000volttia.

Toimituksen sisältö:

1 Slim-uraruuvinväännin nro 663003 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5.

1 Pozidriv-ruuvinväännin nro 668382 koot 1 ja 2.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Ruuvinvääntimien lkm.	6
Valmistajamerkintä	Classic VDE Slim ruuvitaltta
Standardi	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Slim-ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Classic täyseristetyt Ristikantakoko 1	668382 1
Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristys Terän leveys b 4 mm	663003 4
Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristys Terän leveys b 6,5 mm	663003 6,5
Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663003 3,5
Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663003 5,5
Slim-ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Classic täyseristetyt Ristikantakoko 2	668382 2