

**Garant****Keskiöpörsä HSS-E, erikoispitkä A, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 1,6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111300 1,6
GTIN	4045197000552
Tuoteluokka	11A

**Kuvaus****Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierteinen ura, erikoispitkä varsi, standardin DIN 333-A mukainen.

**Tekninen kuvaus**

Varren toleranssi	h7
Työkappaleen Ø	10 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	1,6 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/kierr,
varren Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	60 astetta
Leikkaussuunta	Oikea
Varsi	Lieriövarsi, h7

Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		