

**Garant****HSS-keskiöpora B, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 3,15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111520 3,15
GTIN	4045197000927
Tuoteluokka	11A

**Kuvaus****Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

**Lisäsuojauspotus** (120°:n suojakulma), kierreuritettu.**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	3,15 mm
Varren toleranssi	h7
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/kierr,
Työkappaleen Ø	30 – 40 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	11,2 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 333
tyyppi	B
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	120 astetta
Leikkaussuunta	Oikea

Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		