


**MIRKA****Tarrahiomalaikka (CER) Kerrottu rei'itys, Ø 150 mm, Rakeisuus: 320****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567557 320
GTIN	6416868702989
Tuoteluokka	56M

**Kuvaus****Malli:**

Tarrahiomalaikat, joissa on **paperipohja**. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen. Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.

Tarrahiomalaikka **MIRKA IRIDIUM®** sisältää keramiikkarakeita (CER) ja alumiinioksidirakeita (A), pölyä hylkivä pinnoite, hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä.

**Käyttö:**

**Epäkeskohiomakoneisiin**, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen).

Yleiskäyttöinen **monitoimituote** karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.

Sopii ihanteellisesti pehmeille ja koville pinnoille.

**Tekninen kuvaus**

Kiekon Ø	150 mm
Rakeisuus	320
Sarja	IRIDIUM®
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)

Hioma-aine	Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
pölynpoistoimu mahdollinen	kyllä
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		