

Garant**Keskiöpöora HSS/E A tasopinnalla, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111200 2,5
GTIN	4045197000378
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu ja kierreuritettu.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Varren toleranssi	h7
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	2,5 mm
Työkappaleen Ø	15 – 20 mm
s – 0,1	5,35 mm
varren Ø D _s	6,3 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 333
tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	60 astetta
Leikkaussuunta	Oikea

Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		