



LED-EX-otsalamppu paristolla, Tyyppi: EXH8



Tilaustiedot

Tilausnumero	081474 EXH8
GTIN	4058205007412
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu otsalamppu, tarkastettu pätevien ATEX-määräysten mukaisesti. Otsalamppu on erittäin mukava käytössä, tarkennettava, punainen takavallo. Kätevä "Magnetic Switch" -kytkintä on helppo käyttää myös käsineet ja suojarusteet päällä. Kätevä Magnetic Switch -kytkin toimii helposti myös käsineet ja suojarusteet päällä. Otsalamppu on erittäin mukava käytössä, tarkennettava, punainen takavallo.

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot (3 × AA).

IP-suojausluokka: IP 68

Laiteominaisuudet: Soveltuu EX-alueille

Valmistajamerkintä: EXH8

ATEX-vyöhyke: Vyöhyke 0

ATEX-vyöhyke: Vyöhyke 20

Valovirta: 180 lm

Valovirta, porras 2: 50 lm

Valaisuaika: 15 h

Tekninen kuvaus

Kotelon väri	musta
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 0
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 20
Valovirta	180 lm
Valmistajamerkintä	EXH8
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paristotyyppi	Mignon, AA
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Valaisuaika porras 2	40 h
Pään Ø	41 mm
Valokeilan laajuus	65 - 120 m
IP-suojaluokka	IP 68
Paino	345 g
Sisältää vyölaukun	ei
Valovirta, porras 2	50 lm
uudelleenladattava	ei
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Valaisuaika	15 h
Tuotetyyppi	Otsavalaisin

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081553 LR6
Alkali-mangaaniparistosarja Kansainvälinen rakennekoko LR6	081558 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081556 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081552 LR6

Alkali-mangaaniparistosarja Kansainvälinen rakennekoko LR6	081557 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081559 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081554 LR6